

RS-FlexCon

Stolen RS-FlexCon utformades med operatörens bästa för ögonen. Variation av rörelser, kroppsställningar, belastningar och arbetsuppgifter minskar riskerna för fysisk och psykisk ohälsa. För den som sitter mycket är det bra att kunna stå och arbeta ibland och enkelt kunna variera arbetsställningen. Med dessa tankar i fokus utformades vår nya arbetsplats RS-FlexCon.

Nytänkande

Operatörens behov är det centrala i designen av vår nya stol, som medger mycket varierande arbetsställningar. Det är mycket enkelt att ändra positioner under drift. De flesta justeringar kan göras genom att helt enkelt flytta/vrida armstöd eller kontrollpaneler dit man önskar utan att behöva lossa några vred eller liknande.



Variationsmöjligheter

Smidig växling mellan sittande och stående stimulerar blodcirkulationen. Höjdställning av armstöden görs elektroniskt för såväl sittande som stående arbetsställning. Stolen står på en lagrad vridplatta vilket gör det enkelt att vrida stolen, men den kan också låsas i önskat läge med ett enkelt knapptryck. Konstruktionen möjliggör en likartad ögonhorisont, vilket medför att man upplever bedömningsscenen lika oavsett om man står eller sitter ned.



Enkelt att byta ut din manöverplats

För dig som redan har en fungerande arbetsplats går bytet till RS-FlexCon mycket smidigt. Manöverplatsen kan levereras med de flesta standardstolar från BeGe, Isringhausen, Recaro eller andra kända märken.

Robust konstruktion

Arbetsplatsen är mycket robust utformad och RemaSawco-stolen FlexCon är byggd för att användas i dygnet runt drift, något som medger hög lönsamhet i dagens krävande miljö. Stolen kräver ett utrymme på 1,6 x 2,1 meter och kan roteras 45°.